


# Držalo senzorja EAPM-E24-60-SHO

Številka dela: 8197121

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teža izdelka	67 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material držala senzorja	Jeklo