


# Aksialni sklop EAMM-A-L48-60G-G2

Številka dela: 8197457

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	46 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	406 g
Koda vmesnika aktuatorja	L48
Koda vmesnika Motor In	60G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS