

# Batni pogon DFPK-46-17-T32-V4

Številka dela: 8198975

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost aktuatorja	46
Hod	17 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	z mehanskim prikazovalnikom
Krmilna funkcija	zapiranje s silo vzmeti, NC
Delovni tlak	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	1298 g
Pnevmatični priključek	notranji navoj G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	lito nerjavno jeklo
Material tesnil	FPM
Material ohišja	Lito nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4408
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo