

Vodilo FEN-25-125-KF

Številka dela: 8204037

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Hod	125 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila F_y	520 N
Največja sila F_y , statična	830 N
Največja sila	520 N
Največja sila F_z , statična	830 N
Največji moment M_x	15 Nm
Največji moment M_x , statičen	24 Nm
Največji moment M_y	20 Nm
Največji moment M_y , statičen	31 Nm
Največji moment M_z	20 Nm
Največji moment M_z , statičen	31 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	419 g
Teža izdelka	963 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana