

# Vodilo FEN-25-200-KF

Številka dela: 8204039

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Hod	200 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila $F_y$	520 N
Največja sila $F_y$ , statična	830 N
Največja sila	520 N
Največja sila $F_z$ , statična	830 N
Največji moment $M_x$	15 Nm
Največji moment $M_x$ , statičen	24 Nm
Največji moment $M_y$	20 Nm
Največji moment $M_y$ , statičen	31 Nm
Največji moment $M_z$	20 Nm
Največji moment $M_z$ , statičen	31 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	509 g
Teža izdelka	1053 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana