

Vodilo FEN-25-200-GF

Številka dela: 8204057

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------|--|
| Velikost | 25 |
| Hod | 200 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Vodilo | drsno vodilo |
| Konstruktivna zgradba | vodilo |
| Protieksplzijska zaščita | Upoštevajte napotek v potrdilu. |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Pomična sila | 15 N |
| Premikajoča se masa | 509 g |
| Teža izdelka | 1106 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material vodilnega elementa | visoko legirano jeklo |
| Material ohišja | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material jarmove plošče | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |