


Vakuumsko sesalo OGVN-20-A-U-M5-F

Številka dela: 8204815

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnava višine sesala	4.6 mm
Nazivni premer	4 mm
Premer priseska	20 mm
Prostornina priseska	1.04 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	okrogli meh, 1,5-delni
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okolice	10 °C...45 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	14.5 N
Teža izdelka	3.7 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	notranji navoj M5
Barva	modra/svetlo modra
Trdota po Shoru	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Material čepa za privitje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	PUR