


# Ojačevalnik tlaka PBPA-40-10-A

Številka dela: 8210527

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Premer bata                              | 40 mm  |
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Konstruktivna zgradba                    | Dvobatni ojačevalnik tlaka   |
| Prikaz tlaka                             | G1/8 pripravljen   |
| Izhodni tlak 2                           | 0.4 MPa...1 MPa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi                                    |
| Delovni tlak                             | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                   |
| Vstopni tlak 1                           | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                                   |
| Napotek glede območja regulacije tlaka   | Pri maksimalno napeti vzmeti regulatorja se največji izhodni tlak lahko preseže za 40 %. |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4]   |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | delovanje z oljenjem ni mogoče   |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladiščenja                 | 5 °C...60 °C   |
| Temperatura okolice                      | 5 °C...60 °C   |
| Teža izdelka                             | 1000 g   |
| Način pritrditve                         | z notranjim navojem M4   |
| Pnevmatični priključek 1                 | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 2                 | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 3                 | G1/8   |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS  |