



# Ojačevalnik tlaka PBPA-40-D-A

Številka dela: 8210529

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	40 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Dvobatni ojačevalnik tlaka
Prikaz tlaka	G1/8 pripravljen
Izhodni tlak 2	0.4 MPa...2 MPa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi
Delovni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Vstopni tlak 1	2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Teža izdelka	980 g
Način pritrditve	z notranjim navojem M4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS