

Aksialni sklop EAMM-A-C42-8-68C-S5

Številka dela: 8216587

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	53 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm ²
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	800 g
Koda vmesnika aktuatorja	C42-6
Koda vmesnika Motor In	78CB
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS