

Paralelni sklop EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Številka dela: 8216596

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	27.6 kgmm ²
Prenosljivi navor	3 Nm
Teža izdelka	1640 g
Koda vmesnika aktuatorja	C42-6
Koda vmesnika Motor In	68C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS