

# Paralelni sklop EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Številka dela: 8216599

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	174 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	2990 g
Koda vmesnika aktuatorja	C50-10
Koda vmesnika Motor In	88C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS