


Paralelni sklop EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Številka dela: 8216602

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	794.1 kgmm ²
Prenosljivi navor	25 Nm
Teža izdelka	6180 g
Koda vmesnika aktuatorja	C68-16
Koda vmesnika Motor In	108C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS