


Paralelni sklop EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Številka dela: 8216603

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	145
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	2221 kgmm ²
Prenosljivi navor	50 Nm
Teža izdelka	10600 g
Koda vmesnika aktuatorja	C68-16
Koda vmesnika Motor In	138C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS