

Okrogli valj DPRA-N-1 1/16"-2-NGP4-N

Številka dela: 8217845

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	2 palec
Premer bata	1 1/16"
Navoj batnice	5/16-24 UNF-2A
Blaženje	brez blaženja
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	brez
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	okrogla batnica
Delovni tlak	9.99 psi...150 psi
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-40 °F...300 °F
Teža izdelka	0.39 lb
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material cevi valja	visoko legirano nerjavno jeklo