

Okrogli valj DPRA-N-2"-4-NGP4-N

Številka dela: 8217882

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Hod | 4 palec |
| Premer bata | 2" |
| Navoj batnice | 1/2-20 UNF-2A |
| Blaženje | brez blaženja |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konec batnice | zunanji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Cev valja |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo | okrogla batnica |
| Delovni tlak | 9.99 psi...150 psi |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura okolice | -40 °F...300 °F |
| Teža izdelka | 1.89 lb |
| Pnevmatični priključek | 1/4 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material batnice | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material cevi valja | visoko legirano nerjavno jeklo |