


Aksialni sklop EAMM-A-C50-10-89CC-S5

Številka dela: 8230183

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	57.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm ²
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	920 g
Koda vmesnika aktuatorja	C50-10
Koda vmesnika Motor In	89CC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS