


Aksialni sklop EAMM-A-C50-10-90CA-S5

Številka dela: 8230184

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina | 51 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Prestavno razmerje | 1:1 |
| Največja vrtilna hitrost | 8000 1/min |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna zračna vlažnost | 0–100 % |
| Stopnja zaščite | IP69K |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 5.87 kgmm ² |
| Prenosljivi navor | 12.5 Nm |
| Teža izdelka | 870 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | C50-10 |
| Koda vmesnika Motor In | 90CA |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |