

Aksialni sklop EAMM-A-C50-10-114CA-S5

Številka dela: 8230186

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	74.7 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	6500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	1980 g
Koda vmesnika aktuatorja	C50-10
Koda vmesnika Motor In	114CA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS