


# Aksialni sklop EAMM-A-C68-16-114CA-S5

Številka dela: 8230190

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	85.2 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	6500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–100 %
Stopnja zaščite	IP69K
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	2590 g
Koda vmesnika aktuatorja	C68-16
Koda vmesnika Motor In	114CA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS