


# Prigušni ventil odlaznog vazduha GRE-1/2-NPT

Broj artikla: 10059

FESTO

Sa integrisanim prigušivačem zvuka od sinteriranog metala za prigušenje odzračivanja ventila određene izvedbe.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 3.600 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 70 °C
Materijal - napomena	RoHS komfornost