


Indikator pritiska OH-8-GN

Broj dela: 10089

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak	Utični nastavak PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen