


Ventil za ugradnju na ploču SVS-4-1/8

Broj dela: 10192

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	4/2 monostabilni
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok	120 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni pritisak	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Dizajn	Ležište klipa
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak: 4	G1/8
Materijal poklopca	POM
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Aluminijum