


Utičnica NECU-M-B12G5-C2-PB

Broj artikla: 1067905

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Težina proizvoda	48,7 g
Električni priključak 1	Utičnica ravna, M12x1, 5-polna, B-kodirana, moguć zaslon
Kodiranje utikača	B
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka, se može ispitivati
Područje pogonskog napona DC	0 ... 125 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 125 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Svojstva prenošenja	DIN EN 50173 / CAT 5
Dozvoljeni prečnik kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	Cink Niklovano
Material electrical contact	Mesing pozlačeno