

# Prekid.otpornik CACR-S-B12G5-220-PB

Broj dela: 1072128

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Opseg radnog pritiska DC	0 V...5 V
Stepen zaprljanja	3
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...80 °C
Težina proizvoda	11.6 g
Električni priključak	4-polni M12x1 Utikač, pravi
Kodiranje prekidača	B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	TPE-U(PU)
Materijal utičnih kontakata	Mesing pozlaćeno