



Pneumatski ventil J-3-PK-3

Broj dela: 10772

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Normalni nominalni protok	100 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	-0.9 bar...8 bar
Dizajn	Zasun sa klipom
Nominalna širina	2.5 mm
Uklopno vreme oko	7 ms
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 12	PK-3
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 14	PK-3
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 4	PK-3
Pneumatski priključak: 5	PK-3
Materijal priključne ploče	Mesing PPS-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Plastika Cink liven pod pritiskom