

Aksijalni komplet EAMM-A-D19-28A

Broj artikla: 1081659

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	1,1 Nm
Težina proizvoda	80 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	28A
Materijal - napomena	RoHS komformnost