


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D19-42A

Broj dela: 1087642

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni moment	1.1 Nm
Težina proizvoda	130 g
Kod interfejsa aktuatora	D19A
Kod interfejsa motora In	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen