



Amortizer DYSR-8-8-Y5

Broj artikla: 1138641

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Hod	8 mm
Prigušivanje	podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	3 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	8 mm
Maks. sila na graničnik	400 N
Maks. primljena energija po hodu	4 J
Maks. primljena energija po satu	24.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila reseta	1,8 N
Težina proizvoda	60 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik