

Amortizer DYSR-12-12-Y5-T

Broj artikla: 1138643

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Hod	12 mm
Prigušivanje	podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	12 mm
Maks. sila na graničnik	900 N
Maks. primljena energija po hodu	10,8 J
Maks. primljena energija po satu	60.000 J
Maks. preostala energija	0,05 J
Sila reseta	4,5 N
Težina proizvoda	120 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik