

# Amortizer DYSR-20-25-Y5-T

Broj artikla: 1138647

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	20
Hod	25 mm
Prigušivanje	podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,3 s
Vreme reseta, dugo	3 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	25 mm
Maks. sila na graničnik	2.500 N
Maks. primljena energija po hodu	62,5 J
Maks. primljena energija po satu	135.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila reseta	9 N
Težina proizvoda	425 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	High alloy steel, hardened