



# Elektromagnetni ventil MFH-5-PK-3-L

Broj dela: 11546

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	1.5 bar...8 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	2.5 mm
Princip zaptivanja	meko
Uklopno vreme isklj.	22 ms
Uklopno vreme uklj	14 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak: 4	PK-3
Pneumatski priključak: 5	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum eloksirano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano