

Prazan hod prihvatnih čeljusti BUB-HGPD-40

Broj artikla: 1180951

FESTO

odgovara za paralelnu hvataljku HGPD.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda po prihvatnoj čeljusti	445 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centriranjem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material unmachined part	Aluminijumska legura za kovanje