


Spojnica EAMD-32-32-16-16X20

Broj artikla: 1184858

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	16 mm
Prečnik 2 prihvata	16 mm
Veličina	32
Nazivna dužina	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	14,5 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	123 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost