

# Spojnica EAMD-42-40-20-16X25

Broj artikla: 1188350

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju kretanja koračnog ili servomotora.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                   | Vrednost             |
|----------------------------|----------------------|
| Prečnik 1 prihvata         | 20 mm                |
| Prečnik 2 prihvata         | 16 mm                |
| Veličina                   | 42                   |
| Nazivna dužina             | 40 mm                |
| Položaj ugradnje           | proizvoljno          |
| Maks. brzina obrtanja      | 6.000 1/min          |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura ležaja         | -25 ... 60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %             |
| Temperatura okoline        | -25 ... 60 °C        |
| Moment inercije            | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni moment    | 17 Nm                |
| Težina proizvoda           | 189 g                |
| Materijal - napomena       | RoHS komformnost     |