


Motorska priрубnica EAMF-A-48C-100A

Broj artikla: 1201924

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 726 g |
| Interface code, motor in | 100A |
| Interface code, coupling housing | 48C |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |