

Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-40A-78-S1

Broj dela: 1202302

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina konstrukcije | 50 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prenosni odnos reduktora | 1:1 |
| Maks. broj obrtaja | 6000 rpm |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 12.1 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.01 Nm |
| Prenosivi obrtni moment | 1 Nm |
| Težina proizvoda | 620 g |
| Kod interfejsa aktuatora | D32B |
| Kod interfejsa motora In | 40A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |