


Prigušivač zvuka AMTE-M-LH-G34

Broj artikla: 1205864

FESTO

Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 0 ... 10 bar |
| Protok prema atmosferi | 12.400 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivo zvučnog pritiska | 85 dB(A) |
| Temperatura okoline | -40 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 80 g |
| Pneumatski priključak | G3/4 |
| Material of silencer insert | Bronza |
| Material of threaded plug | Mesing |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |