


# Prigušivač zvuka AMTE-M-LH-N18

Broj artikla: 1206989

FESTO

Suitable for reducing noise at the exhaust ports of pneumatic systems.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno                                       |
| Veličina kontejnera                    | 20  |
| Operating pressure MPa                 | 0 ... 1 MPa                                       |
| Pogonski pritisak                      | 0 ... 10 bar                                      |
| Protok prema atmosferi                 | 1.615 l/min                                       |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 1 - Low corrosion stress                          |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B2-L                                    |
| Nivo zvučnog pritiska                  | 77 dB(A)  |
| Temperatura okoline                    | -40 ... 80 °C                                     |
| Težina proizvoda                       | 9 g   |
| Pneumatski priključak                  | 1/8 NPT   |
| Material of silencer insert            | Bronza  |
| Material of threaded plug              | Mesing  |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost                                   |