

# Paralelni komplet EAMM-U-60-D40-57A-91

Broj artikla: 1210442

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.140 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost