

Paralelni komplet EAMM-U-86-D40-70A-102

Broj dela: 1212826

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina konstrukcije | 86 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prenosni odnos reduktora | 1:1 |
| Maks. broj obrtaja | 5000 rpm |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 175 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.25 Nm |
| Prenosivi obrtni moment | 9.5 Nm |
| Težina proizvoda | 2450 g |
| Kod interfejsa aktuatora | D40B |
| Kod interfejsa motora In | 70A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |