

Plastično crevo PU-13-SW

Broj artikla: 12133

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja kolena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Maksimalan pritisak je dozvoljen kod maksimalne temperature.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Spoljašnji prečnik | 17,6 mm |
| Radius savijanja, merodavan za protok | 83 mm |
| Unutrašnji prečnik | 13 mm |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0,133 kg/m |
| Pneumatski priključak | za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 13 mm sa maticom |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | A 86 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material tubing | TPE-U(PU) |