

Plastično crevo PU-9-SW

Broj artikla: 12134

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja kolena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Maksimalan pritisak je dozvoljen kod maksimalne temperature.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	11,6 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	76 mm
Unutrašnji prečnik	9 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,056 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor, unutrašnji prečnik 9 mm sa maticom
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 91 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	TPE-U(PU)