


# Paralelni komplet EAMM-U-50-S38-42A-78

Broj dela: 1217945

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	50
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	6000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.01 Nm
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	590 g
Kod interfejsa aktuatora	S38
Kod interfejsa motora In	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen