

Paralelni komplet EAMM-U-145-S95-140A-288

Broj dela: 1220582

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	4000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	2270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	50 Nm
Težina proizvoda	14850 g
Kod interfejsa aktuatora	S95
Kod interfejsa motora In	140A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen