

# Spojnica EAMC-30-35-12-12

Broj artikla: 123052

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	12 mm
Prečnik 2 prihvata	12 mm
Veličina	30
Nazivna dužina	35 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	45 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost