


Priključna ploča VABS-C8-12XB-QX

Broj artikla: 1236027

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|-------------------------|
| Širina | 12 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 1 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,48 ... 0,72 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 1,3 Nm |
| Težina proizvoda | 15 g |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | pripremljeno za kasetu |
| Pneumatski priključak 1 | pripremljeno za uložak |
| Pneumatski priključak 3 | pripremljeno za uložak |
| Pneumatski priključak 5 | pripremljeno za uložak |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | PA ojačano |