

# Spojnica EAMC-40-66-15-19

Broj artikla: 123844

FESTO

za linearnu osovinu DGE



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	15 mm
Prečnik 2 prihvata	19 mm
Veličina	40
Nazivna dužina	66 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	21 Nm
Težina proizvoda	139 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost