


Priključna letvica VABM-C8-12E-G14-16-PT-L

Broj dela: 1247981

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	12 mm
Maks. broj mesta za ventile	16
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	5 Nm
Težina proizvoda	1145 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 5	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada