

Prigušnik buke U-1/2-B-NPT

Broj dela: 12741

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Protok u odnosu na atmosferu	6500 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	80 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	75 g
Pneumatski priključak	1/2 NPT
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	Aluminijum
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum